



Normalpapier-Drucker, Papierbreite 58 mm (40 Zeichen), serielle Schnittstelle RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.

Lieferumfang 2.140.0200

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.140.0200	Nadeldrucker CUSTOM DP40-S4N

Normalpapier-Drucker, Papierbreite 58 mm (40 Zeichen), serielle Schnittstelle RS 232C (DB9). U = 100...240 V, 50/60 Hz.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2125.130	RS-232-Kabel, 1.8 m, DB25 (Buchse) – DB9 (Stecker) Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle (DB25) - Drucker Custom DP40 oder Mettler Waage PG 5200.	
6.2134.110	Verbindungskabel RS-232-DB9-Buchse – DB9-Stecker Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle (DB9) - Custom-Drucker DP40. Für Titrinos oder 756/831 KF Coulometer. RS-232-Verlängerungskabel (1:1)	