




819 Advanced IC Detector (PEEK)

2.819.0110

Leitfähigkeitsdetektor der Spitzenklasse für Messungen mit und ohne chemische Suppression. Temperaturstabilisiert besser 0.01 °C. Schirmung durch Faradaykäfig. Trennung von Nassteil und Elektronik. Elektronische Suppression. Ausführung in PEEK.

Lieferumfang 2.819.0110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.732.0110	IC-Detektor 732
		Leitfähigkeitsdetektor der Spitzenklasse für Messungen mit und ohne chemische Suppression. Temperaturstabilisiert besser 0.01 °C. Schirmung durch Faradaykäfig. Trennung von Nassteil und Elektronik. Elektronische Suppression. Ausführung in PEEK.



1 STK

1.819.0010

819 Advanced IC Detector(Metall)

Leitfähigkeitsdetektor der Spitzenklasse für Messungen mit und ohne chemische Suppression. Temperaturstabilisiert besser 0.01 °C. Schirmung durch Faradaykäfig. Trennung von Nassteil und Elektronik. Elektronische Suppression. Ausführung in Edelstahl.



1 STK

6.2125.090

RS-232-Kabel 1 m, 25-polig D – sub 25

RS-232-Verlängerungskabel (1:1). Speziell abgeschirmt.



1 STK

6.2125.110

RS-232-Kabel 3 m, 25-polig – 9-polig

Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - PC. Für pH-Meter, Titrinos, KF Coulometer, VA Trace Analyzer.



1 STK

6.2248.000

Magnetschild zur Gerätekennzeichnungen

Für IC Geräte



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2134.140	Verbindungskabel 771(analog) - 819 Verbindung von Analog- und Startsignal auf das 771

