



# 826 pH mobile

2.826.0010

Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle, inkl. Tragegurt und Batterien.

Lieferumfang 2.826.0010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                                              |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 STK | 1.826.0010 | 826 pH mobile                                                             |
|       |            | Tragbares pH-Meter mit IrDa-Schnittstelle, inkl. Tragegurt und Batterien. |



1 STK

6.2050.000

Tragriemen für pH-Meter

Trageriemen zu 704, 826 pH meter.



---

1 STK

6.2133.000

Batterien LR6, 1.5V, 4 Stück

1,5 V Typ LR6. Satz à 4 Stück. Für 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



---

1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2307.230 | <p>pH-Pufferlösungen pH 4 / 7 / 9</p> <p>Pufferset bestehend aus jeweils 10 Sachets (30 mL) pH-Pufferlösungen pH 4/7/9</p>                                                                                                                                                      |  |
| 6.2325.000 | <p>pHit kit</p> <p>Pflegekit für pH Elektroden</p> <p>Der Kit enthält:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 50 mL Reinigungslösung</li><li>• 50 mL 3M KCl Lösung</li><li>• 50 mL Aufbewahrungslösung</li><li>• 2 Aufbewahrungsgefäße</li><li>• Bedienanleitung</li></ul> |  |