



849 Level Control

2.849.0010

Zusatzausrüstung zu den Sample Processors zur Überwachung des Füllstandes in Spül- oder Abfallkanistern via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen der Pumpen und /oder das Überlaufen der Kanister und ist geeignet für den Einsatz in wässrigen Lösungen, Lösemitteln und Suspensionen.

Lieferumfang 2.849.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.849.0020	849 Level Control metallfrei (für Kanister)

Zusatzausrüstung zu Metrohm-Geräten. Zur Überwachung des Füllstandes in Eluent-, Hilfs-, oder Abfalllösungen in Kanistern via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen der Pumpen und /oder das Überlaufen der Kanister. Er ist geeignet für den Einsatz in wässrigen Lösungen, Lösemitteln und Suspensionen.

Der metallfreie Sensor kann in Lösungen mit sehr tiefer Leitfähigkeit eingesetzt werden. Damit eignet er sich auch für den Einsatz in der Ionenchromatographie.



1 STK

6.1113.000

Sensor zu 849 Level Control

Sensor zu Level Control 849



1 STK

6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.

