



849 Level Control metallfrei (für Kanister)

2.849.0020

Zusatzrüstung zu Metrohm-Geräten. Zur Überwachung des Füllstandes in Eluent-, Hilfs-, oder Abfalllösungen in Kanistern via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen der Pumpen und/oder das Überlaufen der Kanister. Er ist geeignet für den Einsatz in wässrigen Lösungen, Lösemitteln und Suspensionen.

Der metallfreie Sensor kann in Lösungen mit sehr tiefer Leitfähigkeit eingesetzt werden. Damit eignet er sich auch für den Einsatz in der Ionenchromatographie.

Lieferumfang 2.849.0020

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

1 STK

1.849.0020

849 Level Control metallfrei (für Kanister)

Zusatzrüstung zu Metrohm-Geräten. Zur Überwachung des Füllstandes in Eluent-, Hilfs-, oder Abfalllösungen in Kanistern via Remote. Der 849 Level Control verhindert das Trockenlaufen der Pumpen und /oder das Überlaufen der Kanister. Er ist geeignet für den Einsatz in wässrigen Lösungen, Lösemitteln und Suspensionen.

Der metallfreie Sensor kann in Lösungen mit sehr tiefer Leitfähigkeit eingesetzt werden. Damit eignet er sich auch für den Einsatz in der Ionenchromatographie.




1 STK

6.1113.100

Levelsensor MF zu 10 L Kanister

Sensor zu Level Control MF



1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit



1 STK

6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.

