



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber 9 Channels

2.928.0230

Der NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber gehört zur nächsten Generation von Prozessanalysatoren für Echtzeitanalysen in der pharmazeutischen und chemischen Industrie. Zerstörungsfreie, genaue Messungen klarer Flüssigkeiten werden direkt in der Prozesslinie oder einem Reaktionsgefäß durchgeführt. An das Analysengerät können bis zu 9 Sonden und/oder Durchflusszellen angeschlossen werden. Mit Hilfe der Software können alle neun Kanäle unabhängig voneinander konfiguriert werden. Dank der Einzelfasern können sich die neun Messpunkte bis zu 100 m vom XDS NIR Process Analyzer entfernt befinden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
-----------	--------------

6.7440.170

NIRS Singlefiber Lichtleiter, 2 m


Ein-Kanal Lichtleiter in 2 m Länge für NIRS Process Analyzer



6.7450.090

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1
Inch Durchmesser, 45° Grad abgeschrägt


NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Durchmesser und 45° Winkel



6.7450.080

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5
Inch Sondendurchmesser


NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 0.5
Inch Sondendurchmesser



6.7440.480

NIRS Process, I/O-Kommunikationsbox

I/O-Kommunikationsbox für Prozessgeräte mit 24 analogen und 24
digitalen Kanälen



6.7450.070

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät, 1
Inch Durchmesser

NIRS 99-%-Reflexions- und Wellenlängenstandard für Prozessgerät mit 1
Inch Sondendurchmesser

