




941 Eluent Production Module

2.941.0010

Das 941 Eluent Production Module ermöglicht die automatische Herstellung eines Eluenten. Es ermöglicht das kontinuierliche Arbeiten ohne manuelles Eingreifen und garantiert stabile Retentionszeiten. Es ist mit allen Metrohm IC-Geräten kombinierbar und wird von MagIC Net kontrolliert.

Lieferumfang 2.941.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.941.0010	941 Eluent Production Module

Das 941 Eluent Production Module ermöglicht die automatische Herstellung eines Eluenten. Es ermöglicht das kontinuierliche Arbeiten ohne manuelles Eingreifen und garantiert stabile Retentionszeiten. Es ist mit allen Metrohm IC-Geräten kombinierbar und wird von MagIC Net kontrolliert.



1 STK

1.800.0030

800 Dosino (Kabellänge 1.5 m)

Antrieb mit Schreib-/Lesehardware für intelligente Dosiereinheiten. Mit fest montiertem Kabel (Länge 1.5 m).



1 STK

6.1546.030

Kolbenzange

Für Kolben der 807 Dosing Units oder Zylindereinheiten OMNIS.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1618.050

Gewindeadapter / 40 mm auf GL 45

Adapter für Flaschen mit 40 mm Gewinde auf GL45.



1 STK

6.1621.000

Kanister / 10 L

Als Spül- oder Abfallkanister in automatisierten Systemen.



1 STK

6.1621.100

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister

Verschlussdeckel zu 10 L Kanister. Für den einfachen und sicheren Transport von befüllten Kanistern.



1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1626.000

Flaschenaufsatz GL 45 für Levelsensor

Dieser Flaschenaufsatz, bestückt mit den Sensoren 6.2769.XXX, ergibt die Levelsensoren EMPTY resp. FULL für Flaschen und Kanister.



4 STK

6.1805.530

FEP-Schlauch / M6 / 2 m

Mit Licht- und Knickschutz.



1 STK

6.1808.280

Adapter 807 Dosing Unit Port 4, M6 innen

Adapter zur Verwendung von Port 4 der 807 Dosing Unit zur Verbindung mit einem FEP-Schlauch / M6.



1 STK

6.1815.010

Spiralband / 0.5 m

Zum Zusammenhalten verschiedener Kabel oder Schläuche.



1 STK

6.1819.100

FEP-Ansaugschlauch zu 2 L Flasche

Ansaugschlauch zu Flaschenaufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



1 STK

6.1819.110

FEP-Ansaugschlauch zu Kanister

Ansaugschlauch zu Kanisteraufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



1 STK

6.2151.000

Kabel USB A – Mini-DIN 8-polig

Controller-Kabel.



1 STK

6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.



1 STK

6.2744.200

Adapter UNF 10/32 aussen / M6 innen

Zur Verbindung von 1/16 in. PEEK-Kapillaren und Transferschlauch (M6).



1 STK

6.2769.000

Sensor FULL zu Levelsensor

Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor FULL für 1 L- und 2 L-Flaschen sowie für Kanister. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Einleitungsschlauch und ein Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.



1 STK

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit mit integriertem Datenchip mit 50 mL Glaszylinder und Lichtschutz, montierbar auf Reagenzflasche mit ISO/DIN-Glasgewinde GL 45. FEP-Schlauchverbindung, Antidiffusionsspitze.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.2769.100	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 1 L-Flaschen	
	Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 1 L-Flaschen. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.	
6.2769.110	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 2 L-Flaschen	
	Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 2 L-Flaschen. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.	
6.2769.120	Sensor EMPTY zu Levelsensor für 10 L-Kanister	
	Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 10 L-Kanister. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.	
6.5330.090	IC-Ausrüstung: Zusätzlicher Eluent am Eluent Production Module	
	Zubehörset zum Eluent Production Module. Enthält alle Teile zur Erweiterung um einen Eluenten. Der Levelsensor muss entsprechend der Anwendung bestellt werden.	

6.1626.000

Flaschenaufsatz GL 45 für Levelsensor

Dieser Flaschenaufsatz, bestückt mit den Sensoren 6.2769.XXX, ergibt die Levelsensoren EMPTY resp. FULL für Flaschen und Kanister.



6.2151.060

Kabel für Level Control und Eluent Production Module

Verbindungskabel für Sensor und Level Control resp. Eluent Production Module.

