



943 Professional Reactor Vario

2.943.0110

Der 943 Professional Reactor Vario ist ein beheizbarer Reaktor, der speziell für Vor- und Nachsäulenderivatisierungen entwickelt wurde. Er besticht durch seine Robustheit, schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Reaktionen bei bis zu 150 °C durchzuführen.

Lieferumfang 2.943.0110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 STK

6.1015.100

Metrosep BP 1 Guard/2.0

Die Metrosep BP 1 Guard/2.0 wird zur Generierung von einem genügend hohen Arbeitsdruck im Flusspfad von Nachsäulenreagentien verwendet. Sie wird in Kombination mit einer Hochdruckpumpe zur Förderung des Nachsäulenreagenz im Professional Reactor benutzt.



1 STK

6.1803.150

PTFE-Kapillare i.D. 0.25 mm / 1 m



2 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK


6.2845.100

Reaktorplatte komplett zu Professional Reactor

Intelligente Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.1602.200	Flaschenaufsatz 2 x M6, 1 x M8 zu 6.1608.120 Flaschenaufsatz zu Eluentflaschen aus PP für Eluenten, Naschsäulenderivatisierungslösungen etc. Mit diesem Flaschenaufsatz kann die PP Eluentflasche mit Gasdruck beaufschlagt werden.	
6.1608.120	PP-Eluentflasche, 2 L Eluentflasche für Applikationen, bei denen Glas vermieden werden muss.	
6.1836.020	Vorwärmkapillare mit Kern, 1.44 m Vorwärmkapillare zu Professional Reactor / Heater	
6.2061.110	Bodenwanne mit Sensor zu IC-Geräten	

6.2061.120

System-Connector

Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC



6.2744.320

PEEK-Kupplung M6 / UNF 10/32

Verbindet Transferschläuche (M6) mit Kapillaren (UNF 10/32)



6.2845.110

Reaktorplatte HT komplett zu Professional Reactor


Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen (> 120 °C). Mit PEEK-Reaktorkapillare.



6.2845.200

Reaktor komplett zu 6.2845.100


Zusatzreaktor zur Reaktorplatte



6.2845.600

Säulenhalter komplett zu Professional Thermostat

Intelligenter Säulenhalter zum Professional Thermostat



6.2061.100

Flaschenhalter Professional IC Geräte

Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.



6.2845.210

Reaktor HT komplett zu 6.2845.110

Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ($> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$). Mit PEEK-Reaktorkapillare.

