



# 943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-Säulenofen für bis zu zwei Säulen mit einer maximalen Länge von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit zwei Trennsäulen gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.

## Lieferumfang 2.943.0210

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                |
|-------|------------|---------------------------------------------|
| 1 STK | 1.943.0010 | 943 Professional Thermostat / Reactor Vario |



1 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



---

1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



---

1 STK

6.2621.100

Inbusschlüssel 3 mm für IC Sample Processors



---

1 STK

6.2621.140

Inbusschlüssel 2.5 mm



1 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.




1 STK

6.2845.600

Säulenhalter komplett zu Professional Thermostat

Intelligenter Säulenhalter zum Professional Thermostat




## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1015.100 | Metrosep BP 1 Guard/2.0<br><br>Die Metrosep BP 1 Guard/2.0 wird zur Generierung von einem genügend hohen Arbeitsdruck im Flusspfad von Nachsäulenreagentien verwendet. Sie wird in Kombination mit einer Hochdruckpumpe zur Förderung des Nachsäulenreagenz im Professional Reactor benutzt. |    |
| 6.1602.200 | Flaschenaufsatz 2 x M6, 1 x M8 zu 6.1608.120<br><br>Flaschenaufsatz zu Eluentflaschen aus PP für Eluenten, Nachsäulenderivatisierungslösungen etc. Mit diesem Flaschenaufsatz kann die PP Eluentflasche mit Gasdruck beaufschlagt werden.                                                    |    |
| 6.1608.120 | PP-Eluentflasche, 2 L<br><br>Eluentflasche für Applikationen, bei denen Glas vermieden werden muss.                                                                                                                                                                                          |  |
| 6.2061.100 | Flaschenhalter Professional IC Geräte<br><br>Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.                                                                                                                                                                                     |  |



Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC



Intelligente Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen.



6.2845.110

Reaktorplatte HT komplett zu Professional Reactor

Reaktorplatte mit Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ( $> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Mit PEEK-Reaktorkapillare.




---

6.2845.200

Reaktor komplett zu 6.2845.100

Zusatzreaktor zur Reaktorplatte



---

6.2845.210

Reaktor HT komplett zu 6.2845.110

Reaktor für PCR-Anwendungen bei hohen Temperaturen ( $> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ ). Mit PEEK-Reaktorkapillare.

