




# 944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

Der 944 Professional UV/VIS Detector Vario ist der intelligente UV/VIS-Detektor von Metrohm. Er ermöglicht die sichere und zuverlässige Quantifizierung von Substanzen, die im ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Die Detektion erfolgt über einen Dioden-Array.

## Lieferumfang 2.944.0010

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                           |
|-------|------------|----------------------------------------|
| 1 STK | 1.944.0010 | 944 Professional UV/VIS Detector Vario |

Der 944 Professional UV/VIS Detector Vario ist der intelligente UV/VIS-Detektor von Metrohm. Er ermöglicht die sichere und zuverlässige Quantifizierung von Substanzen, die im ultravioletten oder sichtbaren Bereich aktiv sind. Die Detektion erfolgt über einen Dioden-Array.



2 STK

6.1831.100

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 1m



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2839.130

Durchflusszelle zu 944

PEEK-Durchflusszelle für 944 Professional UV/VIS Detector Vario



## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2061.100 | Flaschenhalter Professional IC Geräte<br><br>Gerätedeckel und Flaschenhalter zu Professional IC-Geräten.                                                                                                                                                                                                        |    |
| 6.2061.110 | Bodenwanne mit Sensor zu IC-Geräten                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 6.2061.120 | System-Connector<br><br>Ermöglicht die Kombination eines IC-Moduls mit der Grundfläche eines Professional ICs mit einem Compact IC                                                                                                                                                                              |  |
| 2.943.0110 | 943 Professional Reactor Vario<br><br>Der 943 Professional Reactor Vario ist ein beheizbarer Reaktor, der speziell für Vor- und Nachsäulenderivatisierungen entwickelt wurde. Er besticht durch seine Robustheit, schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit, Reaktionen bei bis zu 150 °C durchzuführen. |  |

2.943.0210

## 943 Professional Thermostat Vario

Der 943 Professional Thermostat Vario ist ein Stand-alone-Säulenofen für bis zu zwei Säulen mit einer maximalen Länge von 150 mm. Er besticht durch seine schnelle Heizgeschwindigkeit und die Möglichkeit zwei Trennsäulen gemeinsam bei bis zu 80°C zu betreiben.




---

6.2764.000

## Ersatzdichtungen zu 62839130

Ersatzdichtungen zur Durchflussszelle 10 mm (6.2839.130) zu UV/VIS Geräten



---

6.2804.060

## Deuterium-Lampe (UV) zu UV/VIS Geräten

Ersatzlampe für den UV-Bereich



---

6.2804.100

## Halogenlampe (Vis) zu Professional UV/VIS Detector

Ersatzlampe für den sichtbaren Bereich für den 944 Professional UV/VIS Detector Vario

