




945 Professional Detector Vario – Conductivity

2.945.0010

Intelligenter Stand-Alone-Detektor ausgerüstet mit einem Hochleistungsleitfähigkeitsdetektor IC Conductivity Detector. Zum Einsatz mit den intelligenten IC Geräten oder als unabhängiger Leitfähigkeitsdetektor.

Lieferumfang 2.945.0010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	1.945.0010	945 Professional Detector Vario – Conductivity

Intelligenter Stand-Alone-Detektor ausgerüstet mit einem Hochleistungsleitfähigkeitsdetektor IC Conductivity Detector. Zum Einsatz mit den intelligenten IC Geräten oder als unabhängiger Leitfähigkeitsdetektor.



1 STK

6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



1 STK

6.2151.020

Kabel USB A - USB B / 1.8 m

USB-Verbindungskabel



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.

