



## 20 A Strom-Booster

3500003600

Mit dem Booster20A-Modul kann der Maximalstrom von PGSTAT302N auf 20 A erhöht werden. Zusammen mit dem Booster20A beträgt die Ausgangsspannung des Systems 20 V.

Aufgrund seiner schnellen Ansprechzeit ist der Autolab Booster20A, in Kombination mit dem FRA32M-Modul, optimal für elektrochemische Impedanzmessungen an Brennstoffzellen, Batterien und Superkondensatoren geeignet. Mit dem Booster sind Messungen sowohl an aktiven wie an passiven Zellen möglich. Zusätzlich zu den Messungen von Ladungs- und Entladungseigenschaften von Superkondensatoren können mit dem Booster20A auch Messungen an Brennstoffzellen vorgenommen oder die Gleich- oder Wechselströme an grossflächigen Elektroden ermittelt werden.

Lieferumfang 3500003600

| Qt. | Order no. | Beschreibung |
|-----|-----------|--------------|
|-----|-----------|--------------|

1 STK

CABLE.PWR

Stromkabel

Standardstromkabel für Autolab-Geräte und -Zubehör.



---

1 STK

BST.EMER.BUTN

Notstopp-Schalter für Booster

Der Booster20A ist mit einem Notstopp-Schalter ausgestattet, der nah am Gerät platziert werden kann. Mit diesem Schalter kann bei Bedarf der Booster20A umgehend von der Zelle getrennt werden.



---

1 STK

CBL.BSTR20A.DIO

Digitales Booster20A-Schnittstellenkabel

Digitales Steuerkabel für Autolab Booster20A.

