



Metrosep A Supp 17 - 100/4.0

6.01032.410

Die Metrosep A-Supp-17-Säulen sind Anionentrennsäulen für den Einsatz bei Raumtemperatur mit sehr gutem Preis/Leistungsverhältnis. Die Metrosep A Supp 17 - 100/4.0 ermöglicht die Trennung der Standardanionen in kurzer Zeit. Durch die hohe Flexibilität in der Flussrate (bis 1.8 mL/min) lassen sich, abhängig vom Trennproblem, sehr kurze Analysenzeiten erreichen.

Lieferumfang 6.01032.410

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
6.01032.500	Metrosep A Supp 17 Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guard-Säule zeichnet sich dank «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	
6.01032.510	Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0	
	Die Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	
6.01032.530	Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4.0	
	Die Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.	