



## Metrosep A Supp 17 - 250/4.0

6.01032.430

Die Metrosep A Supp 17 - 250/4.0 kombiniert eine hohe Trennleistung mit einem guten Preis /Leistungsverhältnis und dies ohne dass ein Säulenofen benötigt wird. Das verwendete Grundmaterial Polystyrol/Divenylbenzol garantiert eine lange Lebensdauer der Säule. Auf dieser Säule lassen sich komplexe Trennaufgaben lösen.

### Lieferumfang 6.01032.430

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung   |
|-------|------------|----------------|
| 2 STK | 6.2744.060 | Gewindestopfen |

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



## Optionales Zubehör

| Order no.   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.01032.500 | Metrosep A Supp 17 Guard/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|             | <p>Die Metrosep A Supp 17 Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guard-Säule zeichnet sich dank «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach auf die analytische Säule geschraubt. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.</p> |                                                                                       |
| 6.01032.510 | Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|             | <p>Die Metrosep A Supp 17 S-Guard/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.</p>                                                                            |                                                                                       |
| 6.01032.530 | Metrosep A Supp 17 S-Guard - 50/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|             | <p>Die Metrosep A Supp 17 S-Guard 50/4.0 schützt die analytischen Trennsäulen Metrosep A Supp 17 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule wird einfach mittels Kapillarverbindung mit der Trennsäule verbunden. Werkzeug wird hierfür nicht benötigt.</p>                                                                         |                                                                                       |