



Upgrade OMNIS Sample Robot S-L WSM


6.05800.610

Dieses Set beinhaltet alle Komponenten für das Upgrade eines bereits bestehenden OMNIS Sample Robot WSM der Grösse S zur Grösse L. Zusätzlich zu den benötigten Rack- und Modulunterbauten, sind alle benötigten Kabel, Schrauben, Armverlängerungen sowie die Funktionslizenz enthalten. Weiterhin enthält das Set eine Ablaufrinne für den OMNIS Sample Robot M/L.

Lieferumfang 6.05800.610

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.01804.460	Ablaufrinne für OMNIS Sample Robot M/L WSM

Die Ablaufrinne wird hinter den Arbeitsstationen des OMNIS Sample Robot WSM M/L montiert und fängt im Fehlerfall überlaufende Lösung auf, um sie über einen Schlauch sicher und kontaktfrei in einen Abfallkanister zu führen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung	
2.1024.0010	OMNIS Workstation Module (1T/0P)	
	Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält eine Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen ohne Pumpen. Die Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher der Arbeitsstation gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für diese Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder ein Magnetrührer angebaut werden.	
2.1024.0020	OMNIS Workstation Module (1T/2P)	
	Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält eine Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen und zwei Pumpen zur automatischen Reinigung (Spülen und Absaugen) von Probengefäßen und Sensoren. Die Arbeitsstation nimmt den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren im Aufbewahrungsbecher der Arbeitsstation gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für diese Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder ein Magnetrührer eingebaut werden.	
2.1024.0030	OMNIS Workstation Module (2T/4P)	
	Modul für den Einbau in den OMNIS Sample Robot WSM. Dieses Modul enthält zwei Arbeitsstation für die automatische Bearbeitung von Probengefäßen und vier Pumpen zur automatischen Reinigung von Probengefäßen und Sensoren (Spülen und Absaugen) auf beiden Arbeitsstationen. Die Arbeitsstationen nehmen den Probenbecher für die Analyse auf. Zwischen den Analysen können verwendete Sensoren in den Aufbewahrungsbechern der Arbeitsstationen gereinigt oder geparkt werden. Soll bei der Analyse gerührt werden, kann für jede Arbeitsstation ein separater Stabrührer oder Magnetrührer eingebaut werden.	

6.02041.010 OMNIS Probenrack, 9 x 250 mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01400.000, 6.01400.003, 6.01400.100.


Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.02041.020 OMNIS Probenrack, 9 x 200 mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.1459.310.

Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.02041.030 OMNIS Probenrack, 16 x 120 mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 16 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01400.200, 6.01400.300, 6.01400.303.

Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.02041.040 OMNIS Probenrack, 25 x 75 mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 25 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 6.01402.000, 6.01402.003, 6.1459.400.

Kunststoff: Polypropylen (PP)



6.02041.050

OMNIS Probenrack, 9 x 150 mL, (PP)

OMNIS Probenrack zu OMNIS Sample Robot Pick&Place passend für 9 Probenbecher. Folgende Probenbecher können verwendet werden: 150 mL Becherglas (hohe Form und ohne Ausguss).

Kunststoff: Polypropylen (PP)

