



# Metrosep C 3 - 100/4.0

6.1010.410

Das neuartige Trägermaterial auf Polyvinylalkoholbasis erhöht die Trennschärfe für monovalente und divalente Kationen signifikant. Die Peakformen auf dieser Kationensäule sind hochsymmetrisch.

Die kürzeste Trennsäule der Metrosep-C-3-Familie eignet sich besonders für schnelle Trennungen von Standardkationen sowie für Trennungen grösserer organischer Amine.

## Optionales Zubehör

| Order no.  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1010.450 | Metrosep C 3 Guard/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | <p>Die Metrosep C 3 Guard/4.0 enthält das C-3-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-3-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert. Auch die Metrosep C 3 Guard/4.0 funktioniert nach dem «On Column Guard System» und wird nahezu ohne Totvolumen direkt auf die jeweilige Trennsäule montiert.</p> |



Die Metrosep C 3 S-Guard/4.0 enthält das C-3-Säulenmaterial und dient dem Schutz der Metrosep-C-3-Kationensäulen. Partikel und Verunreinigungen werden sicher zurückgehalten und somit die Lebensdauer der analytischen Trennsäule deutlich verlängert.

---

