



Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0

6.1014.150

Die Metrosep-Säule RP Trap 2 - 100/4.0 wird für die Entfernung organischer Verunreinigungen aus dem Eluenten verwendet. Die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 Säule hilft eluentbedingte Störungen in der Grundlinie vor allem bei Gradientensystemen zu vermeiden. Sie basiert auf einem polymeren Material. Dadurch lässt sich die Metrosep RP Trap 2 - 100/4.0 sowohl im sauren wie auch im basischen pH-Bereich einsetzen.

Lieferumfang 6.1014.150

Qt.	Order no.	Beschreibung
2 STK	6.2744.060	Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.

