



Metrosep A Supp 10 - 50/2.0

6.1020.250

Die Metrosep A Supp 10 - 50/2.0 Trennsäule basiert auf einem hochkapazitiven Polystyrol /Divinylbenzol-Copolymer mit einer Partikelgrösse von nur 4.6 µm. Die Eigenschaften der Säule lassen sich gezielt durch Temperatur, Fluss und Eluentenkomposition an die vorliegende Applikation anpassen. Die 2-mm-Trennsäulen Metrosep A Supp 10 sind mit demselben Material gepackt wie die entsprechenden 4-mm-Trennsäulen. Die geringe Länge und damit verbunden die relativ niedrige Gesamtkapazität dieser 50 mm Säule, ermöglichen sehr schnelle Trennungen der Standardanionen.

Für einfache Trennprobleme und eine unkomplizierte Matrix ist die Metrosep A Supp 10 - 50/2.0 bestens geeignet. Diese Microbore-Trennsäule eignet sich durch den geringen Fluss optimal für IC-MS-Anwendungen.

Lieferumfang 6.1020.250

Qt.	Order no.	Beschreibung
-----	-----------	--------------

2 STK

6.2744.060

Gewindestopfen

Für UNF 10/32. Stopfen für IC, z.B. zum Verschliessen von Säulen.



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1020.600	Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Die Metrosep A Supp 10 Guard/2.0 Säule schützt die analytischen Microbore-Trennsäulen A Supp 10 wirkungsvoll vor Verunreinigungen. Die Guardsäule zeichnet sich dank dem «On Column Guard System» durch sehr einfache Handhabung aus. Die Guardsäule wird einfach und direkt auf die analytische Säule geschraubt, Werkzeuge werden hierfür nicht benötigt

