





RDE-Messkopf für Professional-VA/CVS-Geräte

6.1256.010

Messkopf für den Betrieb mit rotierenden Scheibenelektroden.

Lieferumfang 6.1256.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.2069.000	Parkstation für Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten




1 STK

6.2709.110

Stopfen für Elektrodenöffnung an Professional-VA
/CVS-Geräten

Set mit 1 Stopfen für Elektrodenöffnung (z.B. für pH-Elektrode oder Pt1000-Temperatursensor), 6 Stopfen für Öffnungen (Hilfslösungen bzw. automatische Probenzugabe).



1 STK

6.1829.030

PTFE-Schlauch / M6 / 21 cm, verjüngt




1 STK

6.1244.050

Antriebsriemen für rotierende Scheibenelektroden

Für Professional-VA/CVS-Geräte (3 Stück).



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten

