




RDE-Messkopf für Professional-VA/CSVs-Geräte mit hoher chemischer Beständigkeit


6.1256.040

Messkopf für den Betrieb mit rotierenden Scheibenelektroden. Lösungsmittelresistente Variante für Anwendungen in nichtwässrigen Medien.

Lieferumfang 6.1256.040

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1244.050	Antriebsriemen für rotierende Scheibenelektroden


Für Professional-VA/CSVs-Geräte (3 Stück).



1 STK

6.1829.030


PTFE-Schlauch / M6 / 21 cm, verjüngt



1 STK

6.2069.000

Parkstation für Messkopf von Professional-VA/CVS-Geräten



1 STK

6.2709.110

Stopfen für Elektrodenöffnung an Professional-VA /CVS-Geräten

Set mit 1 Stopfen für Elektrodenöffnung (z.B. für pH-Elektrode oder Pt1000-Temperatursensor), 6 Stopfen für Öffnungen (Hilfslösungen bzw. automatische Probenzugabe).



Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1454.130	Formdichtung aus FPM zu 61414xxx zu KF und VA Geräten

