




RS-232-Kabel 2 m, 25-polig D – sub 25

6.2125.100

RS-232-Verlängerungskabel (1:1). Speziell abgeschirmt gegen elektromagnetische Felder.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2125.020	RS-232-Kabel 3 m, 25-polig – 25-polig Für die Verbindung Metrohm RS-232-Schnittstelle - Seiko-Drucker DPU-41X oder AND-Waagen oder Mettler-Waagen (Option 011, 012). Für 691, 692, 713 pH Meters, Titrinos oder 737 KF Coulometer. RS232-Verlängerungskabel (1:1). Speziell gegen elektromagnetische Felder abgeschirmt.

