



Kapillarschneider

6.2621.080

Schneidewerkzeug zum einfachen Schneiden von Kunststoffkapillaren, 1/16" und 1/8", inklusive 5 Ersatzklingen.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.1803.040	PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m Kapillare für das Probenhandling in der IC.



6.1803.080

PTFE-Kapillare 0.97 mm i.D. / 1 m

Kapillare zur Filtration, für IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



6.1831.010

PEEK-Kapillare 0.25 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.



6.1831.060

PEEK-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

Zur Inline-Dialyse und für Probenwechsler. Für IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit.

