




Sensor EMPTY zu Levelsensor für 2 L-Flaschen

6.2769.110

Dieser Sensor, montiert im Flaschenaufsatz 6.1626.000, ergibt den Levelsensor EMPTY für 2 L-Flaschen. Enthalten sind zwei Sensorstäbe, ein Ansaugschlauch und zwei Halter zum Fixieren des Schlauches an einem der Sensorstäbe.

Lieferumfang 6.2769.110

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1819.100	FEP-Ansaugschlauch zu 2 L Flasche

Ansaugschlauch zu Flaschenaufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.

