



Adapterhülse, MSM

6.2842.020

Mit Hilfe der Adapterhülse kann sowohl der MSM Rotor A wie auch der MSM-LC Rotor A im Rotorgehäuse installiert werden.

Optionales Zubehör

Order no.	Beschreibung
6.2832.000	MSM Rotor A Suppressor-Rotor für alle IC-Geräte mit MSM (Metrohm Suppressor Modul)



6.2844.000

MSM-LC Rotor A

Suppressor-Rotor für den Einsatz mit 2 mm Trennsäulen.

