



Zubehör-Kit: Vario/Flex ONE

6.5000.010

Zubehörsatz zum ONE-Module (IC-Pumpe mit Injektor) für Professional IC Vario und Compact IC Flex Geräte.

Lieferumfang 6.5000.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.02744.050	Adapter Luer innen/M6 aussen

Adapter für Spritze zum Vorspülen des Ansaugfilters (6.2821.090).
Der Adapter kann auf den Ansaugfilter geschraubt werden. Mit einer Spritze kann der Ansaugfilter mit Reinstwasser oder Eluent gespült werden.



1 STK

6.1602.160

Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45



1 STK

6.1609.000

Adsorberrohr / gross und gebogen

Zu Füllen mit Adsorbermaterial.



1 STK

6.1803.040

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 1 m

Kapillare für das Probenhandling in der IC.



1 STK

6.2023.020

Schliffklammer NS 14/15

Schliffklammer für NS 14/15.



1 STK

6.2744.014

Druckschraube 2x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.090

Druckschraube lang

Lange Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 2 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren (MCS und Proben-Degasser).




1 STK

6.2744.210

Schlauchadapter für Ansaugfilter

Für IC-Geräte



1 STK

6.2816.020

Spritze 10 mL mit Luer-Anschluss

Für verschiedene Anwendungen in IC und VA



1 STK

6.2816.040

Purge-Kanüle

Mit PTFE-Schlauch und Luer-Anschluss. Für Spritzen. Zum Ansaugen von Eluenten.



1 STK

6.2821.090

Ansaugfilter

Porengrösse 27 µm. Set à 5 Stück. Für Ansaugschlauch (6.1834.000) und Filterrohre (6.1821.040) und (6.1821.050).



1 STK

6.2821.130

Ersatzfilter zu Inline-Filter

Ersatzfilter für Inline-Filter.

