



Zubehör-Kit: Vario/Flex SeS

6.5000.020

Zubehörsatz zur sequentiellen Suppression (SeS) für Professional IC Vario und Compact IC Flex Geräte. Ohne Suppressor-Rotor.

Lieferumfang 6.5000.020

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1602.150	Flaschenaufsatz / GL 45 - 3 x UNF 10/32

Für den Anschluss von Kapillaren 1/16 in. Einsatz bei MSM-Hilfslösungen und in der Metrohm Inline Probenvorbereitung.



1 STK

6.1608.020

Glasflasche / 1000 mL / GL 45

Flasche für Hilfslösungen.



1 STK

6.1803.030

PTFE-Kapillare 0.5 mm i.D. / 3 m

Kapillare zur Inline-Dialyse, für Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis.



2 STK

6.2744.040

Kupplung 2 x UNF 10/32

Für die Verbindung von 1/16 in. Kapillaren. Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.070

Druckschraube kurz

Kurze Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 5 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



1 STK

6.2744.090

Druckschraube lang

Lange Ausführung. Mit UNF 10/32 Anschluss. 2 Stück. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren (MCS und Proben-Degasser).



1 STK

6.2835.010

Anschlussstück zu MSM und SPM-Modul

Universelles Anschlussstück zum MSM in Professional IC Vario und Compact Flex Geräten, sowie für MSM-HC und SPM Modul. Mit Zu- und Ableitungen.



1 STK

6.2837.100

CO2 Absorber

Absorberkartusche zum Entfernen von CO₂ aus der vom MCS angesaugten Luft. Die Kartusche wird ohne vorgeschaltete H₂O-Absorberkartusche eingesetzt.

