




# IC-Ausrüstung für Liquid Handling mit dem Dosino

6.5330.040

Zubehörset zur Montage eines Dosino an intelligente IC-Geräte für Liquid Handling.

Lieferumfang 6.5330.040

| Qt.   | Order no.  | Beschreibung                                      |
|-------|------------|---------------------------------------------------|
| 1 STK | 6.1602.160 | Flaschenaufsatz für Eluenten und Reagenzien GL 45 |

Für Eluenten-, Reagenzien- und Spülflaschen, mit Anschlüssen für das Adsorberrohr und den Ansaugschlauch.



1 STK

6.1608.070

Eluentenflasche / 2 L / GL 45




---

1 STK

6.1618.020

Gewindeadapter / S40 auf GL 45

Adapter für Flaschen mit S40-Gewinde (Merck...) auf GL 45.



---

1 STK

6.1619.000

Adsorberrohr für 807 Dosing Unit



---

1 STK

6.1624.000

Adapter NS 14 zum Adsorberrohr 6.1619.XXX

Adapter NS 14. Für das Adsorberrohr 6.1619.010 im Dilution Sample Processor.



1 STK

6.1805.120

FEP-Schlauch / M6 / 100 cm

Mit Licht- und Knickschutz.



---

1 STK

6.1819.100

FEP-Ansaugschlauch zu 2 L Flasche

Ansaugschlauch zu Flaschenaufsatz mit M6-Anschluss. Zur Eluentenherstellung.



---

1 STK

6.1831.030

PEEK-Kapillare 0.75 mm i.D. / 3 m

Für alle IC-Komponenten.




---

1 STK

6.2057.210

Dosinohalter zu IC-Geräten

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 STK

6.2744.010

Druckschraube 5x

Mit UNF 10/32 Anschluss. Für den Anschluss von PEEK-Kapillaren.



---

2 STK

6.2744.080

Adapter Gewinde M6 / UNF 10/32

Mit M6 Aussengewinde. Für IC-Geräte.

