



Ansaugschlauch mit Kupplung, für IC

6.5332.010

Lieferumfang 6.5332.010

Qt.	Order no.	Beschreibung
1 STK	6.1834.080	Ansaugschlauch, 2 m

Eluent-Ansaugschlauch für die Professional IC Geräte zum Anschluss an den IC Degasser.

Optional:

6.2744.210 Schlauchadapter für Ansaugfilter

6.2821.090 Ansaugfilter

6.2744.230 Adapter 1/16 in/2.5 mm zum Anschluss des Ansaugschlauches an die IC Pumpe falls ohne Degasser



1 STK

6.2621.050

Gabelschlüssel 1/4 in.

Für 1/4 in. Schrauben. Für IC-Geräte



1 STK

6.2739.000

Schlüssel

Zum Anziehen von Verbindungen.




1 STK

6.2744.210

Schlauchadapter für Ansaugfilter

Für IC-Geräte



1 STK

6.2744.230

Adapter 1/16 in / 2.5 mm

Adapter zum Anschluss des Ansaugschlauch an die IC Pumpe. Beinhaltet die Druckschraube für die PEEK-Kapillare.

