



Módulo de bombeo peristáltico (4 canales)

2.1016.0110

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del Pick&Place del OMNIS Sample Robot. Esta puesto de trabajo está compuesta por una bomba de lavado y otra de succión. Se usan para purgar los sensores en dos módulos Pick&Place y para vaciar el vaso de muestra después del análisis, antes de que vuelva a ser colocado en la gradilla.

Partes/accesorios 2.1016.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.1016.0130	Módulo de bombas peristálticas (4 canales)

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del OMNIS Sample Robot Pick&Place. Este puesto de trabajo está compuesto por dos bombas de lavado y dos bombas de aspiración. Se usan para purgar los sensores de dos módulos Pick&Place y para vaciar el vaso de muestra después del análisis, antes de que vuelva a ser colocado en la gradilla.



2 PCS

6.01543.100

Punta de aspiración automática

Punta de aspiración para titulaciones OMNIS automatizadas.



4 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



4 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



1 PCS

6.01803.000

Tubo de silicona, 8/12 2,5 m

Tubo de silicona para la conexión a la salida del módulo Pick&Place o el módulo de bombeo, para conducir con seguridad la solución de rebose al depósito de residuos si fuera necesario.




6 PCS

6.01805.000

Conexión de tubo de FEP / M6 / 66,5 cm

Con protección contra la luz y la rotura



2 PCS

6.01805.010

Conexión de tubo de PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protección contra la luz y la rotura.



4 PCS

6.1828.000

Boquilla de conexión PVDF

Para bidón 6.1621.000.



2 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



6 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización

Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



2 PCS

6.05001.010

Set de accesorios para módulo de bombeo
"peristáltico" (2 canales)

El set de accesorios contiene todos los componentes necesarios para unir mediante tubos flexibles una bomba de descarga y una bomba de aspiración al módulo de bombeo "peristáltico". Además de incluir tubos prefabricados con conector Luer, cada uno incluye dos abrazaderas de presión y tubos de bomba.



1 PCS

6.01804.500

Adaptador de tubo para tubo de desagüe

Adaptador de tubo para tubo de desagüe en módulos Pick&Place y módulos de bombeo en OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.05700.010	Consumable Kit OMNIS para módulo de bombeo (2 canales) Cada uno con dos mangueras de bomba y sus correspondientes abrazaderas de presión de sustitución para el módulo de bombeo OMNIS. Con un Consumable Kit se pueden reequipar dos bombas peristálticas del módulo de bombeo.	
6.05001.010	Set de accesorios para módulo de bombeo "peristáltico" (2 canales) El set de accesorios contiene todos los componentes necesarios para unir mediante tubos flexibles una bomba de descarga y una bomba de aspiración al módulo de bombeo "peristáltico". Además de incluir tubos prefabricados con conector Luer, cada uno incluye dos abrazaderas de presión y tubos de bomba.	