



OMNIS Oven Module 8 mL

2.1017.1010

Módulo para el montaje en el soporte de módulo del OMNIS Sample Robot Oven. Este puesto de trabajo recoge el vial de muestra de 8 mL y lo transporta desde la posición de entrega al horno y lo trae de vuelta, tras el análisis.

Partes/accesorios 2.1017.1010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.1017.1010	OMNIS Oven Module 8 mL

OMNIS Oven Module 8 mL



1 PCS

6.1808.040

Adaptador M6 exterior / M8 interior

Rosca M6 exterior, M8 interior.



1 PCS

6.1808.050

Oliva de tubo / M8 exterior

1 rosca exterior M8 y 1 pieza en forma de oliva para tubos flexibles. Por ejemplo, para la camisa termostática de las unidades intercambiables y aparatos de medida de estabilidad.



1 PCS

6.2724.010

Filtro de polvo

Filtro de polvo para Rancimat y hornos Karl Fischer.



1 PCS

6.2811.000

Tamiz molecular

Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.070

Aguja de punción

Se usa con el horno de Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.080

Aguja de salida del aire

Para Thermoprep y Oven Sample Processor.



1 PCS

6.2049.060

Set de distanciadores de 11-55 mm

Set de distanciadores para el OMNIS Sample Robot Oven para ajustar la profundidad de inmersión de la aguja en el vial de muestra.



1 PCS

6.1446.230

Tapón de tubo de calefacción

Tapón de tubo de calefacción, para una celda de titulación (coulometría)



1 PCS

6.01807.010

Cartucho de adsorción para OMNIS Oven Module

Cartucho de adsorción adecuado para OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1448.080

Septo, 7,5 mm, 5 unidades

Septo de recambio para el tubo de acondicionamiento en un OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1805.470

Tubo de FEP / M6 / 44 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.2821.090

Filtro de aspiración

Tamaño de poros 27 µm. Kit de 5 unidades. Para tubo de aspiración (6.1834.000) y tubos de aspiración (6.1821.040) y (6.1821.050).



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Llave

Para apretar conexiones



1 PCS

6.1830.050

Tubo de calefacción OMNIS

Tubo de calefacción con rosca M6 para OMNIS Sample Robot Oven

