



OMNIS Workstation Module (1T/2P)

2.1024.0020

Módulo para el montaje en el OMNIS Sample Robot WSM. Este módulo contiene un puesto de trabajo para el tratamiento automático de recipientes de muestras y dos bombas para la limpieza automática (lavado y extracción) de recipientes de muestras y sensores. El puesto de trabajo recoge el vaso de muestra para el análisis. Entre análisis, los sensores empleados pueden limpiarse o depositarse en el vaso de almacenamiento del puesto de trabajo. Si el análisis requiere agitación, se puede incorporar un agitador de varilla separado o un agitador magnético para este puesto de trabajo.

Partes/accesorios 2.1024.0020

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Módulo para el montaje en el OMNIS Sample Robot WSM. Este módulo contiene un puesto de trabajo para el tratamiento automático de recipientes de muestras y 2 bombas para la limpieza automática (lavado y extracción) de recipientes de muestras y sensores. El puesto de trabajo recoge el vaso de muestra para el análisis. Entre los análisis, los sensores empleados pueden limpiarse o depositarse en el vaso de almacenamiento del puesto de trabajo. Si el análisis requiere agitación, se puede incorporar un agitador de varilla separado o un agitador magnético para este puesto de trabajo.




Punta de aspiración para titulaciones OMNIS automatizadas.



Adaptador de tubo para tubo de desagüe en módulos Pick&Place y módulos de bombeo en OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Con protección contra la luz y la rotura



1 PCS

6.01805.010

Conexión de tubo de PTFE / M8 / 66,5 cm

Con protección contra la luz y la rotura.



1 PCS

6.02705.000

Guía de tubo y cable

Para la organización de tubos y cables entre el módulo Pick&Place y el titulador



1 PCS

6.05001.110

Kit de accesorios de Workstation Module (1T/2P)

Este kit de accesorios incluye todos los componentes requeridos para la configuración de tubería de una bomba de lavado y una bomba de aspiración en el módulo de bombeo del OMNIS Workstation Module (1T/2P). Entre esos componentes están también, además de los tubos prefabricados con conector Luer, dos abrazaderas de presión y tubos de bomba en cada uno. En el set también se incluye una herramienta para facilitar la instalación de los conectores Luer.



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



1 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.



3 PCS

6.2740.020

Tobera de atomización


Para una pulverización precisa de la solución de lavado.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01403.000	Cabezal de titulación 6xNS14/ 3xNS9 (P&P) Cabezal de titulación con 6 orificios EN14 y 3 EN9 para la utilización en módulo Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Cabezal de titulación 4xM10 para KFT (P&P) Cabezal de titulación con 4 orificios M10 para la utilización en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Cabezal de titulación 4xM10 para titulación Karl Fischer (P&P) Cabezal de titulación con 4 orificios M10 para la titulación Karl Fischer en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 4 boquillas roscadas M10 y tapones.	
6.01403.030	Cabezal de titulación 3 x EN14 / 4 x 6,4 mm (P&P) Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos de 120 mL en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 2 puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.	

Cabezal de titulación con 2 orificios EN14 para la utilización en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con 3 puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con toberas de lavado. En el cabezal de titulación se introduce un tubo de aspiración.



Cabezal de titulación para titulación Karl Fischer en los módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place. Además de 2 puntas antidifusión reforzadas, el cabezal de titulación incluye una abertura para el uso de un homogeneizador (Polytron 1300D) o un agitador de varilla.



Cabezal de titulación con 3 orificios EN14 y 4 x 6,4 mm para la utilización de vasos desechables de PP de 200 mL (6.1459.310) o vasos de vidrio de 150 mL (altos y sin pico vertedor) en módulos Pick&Place del OMNIS Sample Robot Pick&Place con dos puntas de dosificación extraíbles. Preparado para el equipamiento con tubos de aspiración y lavado.



Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 200 mL en el carro del módulo Pick&Place.



6.01404.030 Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 120 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 120 mL en el carro del módulo Pick&Place



6.01404.040 Adaptador para vasos de muestra OMNIS de 75 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 75 mL en el carro del módulo Pick&Place



6.01404.050 Adaptador para vasos de muestra de 150 mL

Adaptador para vasos para el centrado del vaso de muestra de 150 mL en el carro del módulo Pick&Place.



2.1006.0010 OMNIS Rod Stirrer Sample Robot

Agitador de varilla para la conexión directa al OMNIS Sample Robot con cable de montaje fijo (2,5 m).



6.05800.540 Actualización Pick&Place Module WSM

Este set contiene todos los componentes necesarios para ampliar un OMNIS Workstation Module (1T/0P) o (1T/2P) existente, incorporando un segundo puesto de trabajo. Mediante esta ampliación se puede duplicar la capacidad en cuanto al número de muestras.



6.05800.560 Actualización de agitador WSM

Este set contiene todos los componentes necesarios para equipar un puesto de trabajo de un OMNIS Workstation Module con un agitador magnético.



6.05800.570 Actualización del módulo de bombas peristálticas WSM

Este set contiene todos los componentes necesarios para la actualización de un OMNIS Workstation Module mediante la incorporación de 2 bombas. Este set puede emplearse para ampliar la cantidad de bombas, pasando de 0 a 2 bombas, o bien de 2 a 4 bombas, así como hace posible la limpieza eficaz de sensores y recipientes de muestras. Además de las bombas necesarias, este set incluye todos los tubos flexibles y bidones requeridos para equipar una bomba de aspiración y de lavado adicional.



6.02700.020 Placa de conexión WSM

Esta placa de conexión permite conectar 2 OMNIS Workstation Module en un Sample Robot WSM M o L, aportándoles así una mayor estabilidad.



6.05700.010

Consumable Kit OMNIS para módulo de bombeo (2 canales)

Cada uno con dos mangueras de bomba y sus correspondientes abrazaderas de presión de sustitución para el módulo de bombeo OMNIS. Con un Consumable Kit se pueden reequipar dos bombas peristálticas del módulo de bombeo.



6.05001.110

Kit de accesorios de Workstation Module (1T/2P)

Este kit de accesorios incluye todos los componentes requeridos para la configuración de tubería de una bomba de lavado y una bomba de aspiración en el módulo de bombeo del OMNIS Workstation Module (1T/2P). Entre esos componentes están también, además de los tubos prefabricados con conector Luer, dos abrazaderas de presión y tubos de bomba en cada uno. En el set también se incluye una herramienta para facilitar la instalación de los conectores Luer.



6.01462.010

Adaptador de cabezal de titulación

Este adaptador permite utilizar cabezales de titulación de la generación de Sample Processor (814/815/855) en los cambiadores de muestras con cabezales de titulación de rosca.

