



Impresora de matriz TX-900MH

2.143.0200

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat / Titulador (+)
- 877 / 848 Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 865 / 876 Dosimat plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)
- 899 Coulometer (se requiere adicionalmente el adaptador 6.2151.100)

(+) El cable está incluido en el suministro básico

Partes/accesorios 2.143.0200

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.143.0200	Impresora de matriz TX-900MH
-------	------------	------------------------------

Impresora de matriz compacta con USB e interfaz RS232 para

900 Touch Control

915 KF Ti-Touch

916 Ti-Touch

917 Coulometer

877 / 848 Titrino plus

865 / 876 Dosimat plus

91X Meter (cable 6.2151.140)

Eco Dosimat

Eco Titrator

Eco Coulometer

862 Compact Titrosampler

870 KF Titrino plus

899 Coulometer



2 PCS	6.9001.070	Rollo de papel para TX-900MH
-------	------------	------------------------------

Rollo de papel para impresora de matriz TX-900MH



1 PCS	6.9002.070	Cinta de color para impresora de matriz TX-900MH
-------	------------	--



1 PCS

6.2151.140

Cable Y USB A St - USB B St - Mini B St

Cable Y para la conexión de una impresora USB al 912 / 913 / 914 pH / Conductometer. Por medio de este cable se puede conectar al mismo tiempo una impresora y la fuente de alimentación al aparato de medida.



1 PCS

6.2134.040

Cable de conexión RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Para la conexión de la interface Metrohm RS-232 al ordenador. Para Titrino, Titrino plus y 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.9002.070	Cinta de color para impresora de matriz TX-900MH	
6.9001.070	Rollo de papel para TX-900MH	
	Rollo de papel para impresora de matriz TX-900MH	
6.2151.100	Adaptador USB Mini (OTG) - USB A	
	Para conexión de aparatos USB.	
6.9001.080	Etiquetas adhesivas en continuo para TX-900MH	
	Rollo de papel autoadhesivo para impresora de matriz TX-900MH	