




Cambiador de muestras 760

2.760.0010

El cambiador de muestras para tareas de automatización sencillas que se pueden diluir con programas estándar. Los recipientes de muestras y las gradillas de muestras son idénticos con el cambiador de muestras 730. Si es preciso, las bombas pueden controlarse externamente.

Partes/accesorios 2.760.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2752.010	Tapa de conector
		Para 717, 730, 760 Sample Changer, IC Sample Processor, 774 Oven Sample Processor



2 PCS

6.1236.020

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 con junta tórica.



1 PCS

6.1446.160

Tapón termómetro / B-14/15 / oblicuo

Para inclinar piezas insertables en el cabezal de valoración 6.1458.010.



1 PCS

6.1805.110

Tubo de FEP / M6 / 80 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



1 PCS

6.2041.310

Gradilla de muestras, 12 x 250 mL (PVC)

Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 12 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)



3 PCS

6.2709.070

Manguito guía

Para la fijación de las buretas y las puntas de dosificación en los cabezales de fijación y en los portaelectrodos.




1 PCS

6.5610.010

Equipo de titulación Karl Fischer para Sample Processor 810/ 814

Equipo de titulación Karl Fischer para Sample Processor 810 y 814



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1453.220	Vaso de muestra de plástico (PP) de 200 mL, 1 unidad Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 200 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad	
6.1453.250	Vaso de muestra de plástico (PP) de 250 mL, 1 unidad Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 250 mL, apto para gradillas 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 y 6.2068.030, 1 unidad	
6.1458.010	Cabezal de titración / 6 x EN 14 y 3 x EN 9 orificio Con 6 orificios EN 14 y 3 orificios EN 9.	
6.1458.020	Cabezal de titulación / Conectores M10, 4 unidades Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.	

6.1458.030

Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades

Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.

