



780 pH Meter

2.780.0010

Además de medida de pH, tensión y temperatura, el 780 pH Meter cuenta con un control automático del agitador, una calibración multipunto con hasta 9 tampones, una memoria de métodos y varias funciones de supervisión. El test del electrodo de pH automático y conforme a las PCL permite realizar la evaluación objetiva del electrodo. La pantalla multilínea retroiluminada de gran tamaño proporciona una visión conjunta y facilita los ajustes individuales. La interface bidireccional RS232 permite la transferencia de datos a una impresora o a un ordenador.

Partes/accesorios 2.780.0010

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Además de medida de pH, tensión y temperatura, el 780 pH Meter cuenta con un control automático del agitador, una calibración multipunto con hasta 9 tampones, una memoria de métodos y varias funciones de supervisión. El test del electrodo de pH automático y conforme a las PCL permite realizar la evaluación objetiva del electrodo. La pantalla multilínea retroiluminada de gran tamaño proporciona una visión conjunta y facilita los ajustes individuales. La interface bidireccional RS232 permite la transferencia de datos a una impresora o a un ordenador.



Electrodo pH combinado con sensor de temperatura Pt1000 integrado para titulación/medida de pH. Este electrodo es especialmente apto:

- para titulaciones y medidas de pH en muestras difíciles, viscosas o alcalinas
- para temperaturas elevadas
- para medidas de larga duración



El diafragma esmerilado fijo es resistente a la contaminación.

Electrolito de referencia: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, almacenamiento en una solución de conservación.

Alternativamente: electrolito de referencia para medidas a $T > 80^\circ\text{C}$: Idrolyte, conservación en Idrolyte.

Consola de soporte para 780, 781 pH meter



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2104.600

Cable de electrodo para el cabezal enchufable U
/enchufe macho F de 2 x 2 mm B, 1m

Para la conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm U a
aparatos Metrohm con toma F.



1 PCS

6.2153.000

Bloque de alimentación 100-240 V / 12 V DC

Bloque de alimentación, 100-240 V, 50-60 Hz, 12 V DC para 780 pH-
/Ionómetro, 781, puede utilizarse para tubo calentable 6.1830.020



1 PCS

6.2621.070

Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm

2 mm.




Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
2.801.0010	801 Stirrer Agitador magnético sin soporte como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780 /781 pH Meter. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).	
2.802.0040	802 Stirrer para 804 Ti Stand Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.	
2.804.0010	804 Ti Stand sin soporte Stand de valoración y regulador para 802 Stirrer. Junto con el 802 Stirrer ofrece una alternativa al agitador magnético. Sin soporte.	
6.2134.110	Cable de conexión RS-232 conector DB9 – enchufe DB9 Para conexión Interface Metrohm RS-232 (DB9) - Impresora Custom DP40. Para Titrino y 756/831 KF Coulometer. Cable de prolongación RS-232 (1:1)	

6.2141.320

Cable de conexión «remote» Compact Sample Changer - Remote Box MSB

Cable «remote (9 polos) para la conexión de un 869 Compact Sample Changer a Remote Box MSB (6.2148.010).



6.2148.010

Remote Box MSB

Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.



6.2307.230

Soluciones tampón pH con pH 4/7/9

Cada juego de tampones consta de 10 bolsas (30 mL) de soluciones tampón pH con pH 4/7/9



6.2325.000

juego pHit

Juego de mantenimiento para electrodos de pH

El juego contiene:

- 50 mL solución de lavado
- 50 mL solución de $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$
- 50 mL solución de almacenamiento
- 2 recipientes de almacenamiento
- Instrucciones de uso



6.2103.130

Adaptador rojo enchufe 2 mm / conector 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.



6.2103.140

Adaptador negro enchufe 2 mm / conector B 4 mm

Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.

