




819 Advanced IC Detector (PEEK)

2.819.0110

Detector de conductividad de gran calidad para medidas con o sin supresión química. Estabilización de temperatura mejor que 0.01 °C. Blindaje por jaula de Faraday. Separación de parte química y electrónica. Supresión electrónica. De PEEK.

Partes/accesorios 2.819.0110

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.732.0110	Detector CI 732
		Detector de conductividad de primera clase para medidas con y sin supresión química. Estabilización de temperatura mejor que 0.01 °C. Blindaje por jaula de Faraday. Separación de parte química y electrónica. Supresión electrónica. De PEEK.



1 PCS

1.819.0010

819 Advanced IC Detector (metal)

Detector de conductividad de primera clase para medidas con y sin supresión química. Estabilización de temperatura mejor que 0.01 °C. Blindaje por jaula de Faraday. Separación de parte química y electrónica. Supresión electrónica. De acero inoxidable.



1 PCS

6.2125.090

Cable RS-232, 1 m, 25 polos D – sub 25

Cable de prolongación RS-232 (1:1). Con blindaje especial.



1 PCS

6.2125.110

Cable de conexión RS-232, 3 m, 25 polos – 9 polos

Para conexión puerto RS-232 Metrohm - PC. Para pH Metros, Titrino, KF Coulometer, VA Trace Analyzer.



1 PCS

6.2248.000

Placa magnética para identificación de aparatos

Para aparatos CI



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.2134.140	Cable de conexión 771(analóg.) - 819 Conexión de señal analógica y señal de arranque en el 771

