




833 Advanced IC Liquid Handling Suppressor Unit

2.833.0020

Supresor de aniones químico «micro packed bed. El módulo de supresión Metrohm «MSM patentado como aparato individual para ampliar sistemas HPLC o CI. Resistente a los disolventes y a la presión. Incl. bomba bicanal para solución de regeneración y de lavado.

Partes/accesorios 2.833.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.753.0100	Suppressorblock kpl. **



1 PCS

6.1803.020

Tubo capilar de PTFE, 0.97 mm d.i., 5 m

Para todos los aparatos CI



2 PCS

6.2128.180

Cable de conexión 762/830 - 752/753/754/833

Para conexión Interface CI - Unidad de bomba CI, Módulo supresor CI, Unidad de diálisis CI o IC Liquid Handling Unit



2 PCS

6.2744.010

Tornillo de presión 5x

Con conexión UNF 10/32. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades. Para aparatos CI con bomba peristáltica.




2 PCS

6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la oliva



2 PCS



6.2821.120

Filtro inline 2 µm

Filtro inline 2 µm.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1803.030	Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i. / 3 m Tubo capilar para diálisis inline, para Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Unit Dialysis	
6.1826.060	Tubo flexible de bomba (naranja/amarillo) Para Compact IC , Personal IC , Basic IC	
6.2755.000	Caja de tubos Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.	
6.2821.130	Filtro de recambio para filtro inline Filtro de recambio para filtro inline.	

6.2832.000

Rotor MSM A

Rotor de supresor para todos los aparatos CI con MSM (Módulo Supresor Metrohm)



6.2832.010

Pieza de conexión para MSM y MSM-LC

Con tubos de alimentación y descarga. Para todos los aparatos CI con MSM (Metrohm Suppressor Module).

Para sustitución en los aparatos Professional IC de las generaciones 850, 881, 882 y 883 (producidos antes de 2017).

