



843 Peristaltic Pump Station para sistemas Professional VA/CVS

2.843.0230

La estación 843 Peristaltic Pump Station sirve para lavar y vaciar automáticamente el vaso de medida en sistemas Professional VA/CVS semiautomáticos y totalmente automáticos. Tiene dos bombas peristálticas integradas que se pueden controlar a través de la señal remota.

La versión para VA y CVS incluye la gama completa de accesorios para el lavado y vaciado automáticos del vaso de medida. El cable de conexión debe pedirse por separado.

Partes/accesorios 2.843.0230

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station (peristáltica) tiene integradas dos bombas peristálticas que se pueden controlar directamente desde el interface usando señales remotas o manualmente, pulsando una tecla.



1 PCS

6.1446.000

Tapón esmerilado / B-14/(15)



4 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



2 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



4 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



4 PCS

6.1820.020

Adaptador M10/M6

Racor con rosca M10 para tubos 6.1812.XXX y roscas M6 para tubos 6.1805.XXX.



4 PCS

6.1820.050

Adaptador, M6 / oliva

Para tubo de bomba 6.1826.100, a bombas peristálticas.



1 PCS

6.1826.100

Tubo de bomba de 6,4 mm / 1 m

Complementa al tubo de bomba utilizado en la 772 Pump Unit y 843 Pump Station (peristáltica).



1 PCS

6.1828.020

Conector de tubo quíntuple M6 para bidones

Para conectar hasta 5 tubos



1 PCS

6.1829.070

Set de tubos para aparatos Professional VA/CVS

Set de tubos para el cabezal de medida de aparatos Professional VA/CVS.
Se compone de 4 tubos FEP con conector M6, punta reducida y protección contra pliegues (2 x 82 mm de longitud y 2 x 110 mm de longitud).



1 PCS

6.2053.000

Sujeción de cable

Sujeción para fijar cables



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2148.010	Remote Box MSB Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.	
6.2141.280	Cable de conexión 843 Pump Station - 797 VA Computrace Cable para conexión a distancia entre el 797 VA Computrace y la 843 Pump Station.	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	