



843 Membrane Pump Station para sistemas Professional VA/CVS

2.843.0240

La estación 843 Membrane Pump Station sirve para lavar y vaciar automáticamente el vaso de medida en sistemas Professional VA/CVS semiautomáticos y totalmente automáticos. Dispone de dos bombas de membrana incorporadas, que se pueden controlar a través de la señal remota.

La versión para VA y CVS tiene la gama completa de accesorios para el lavado y vaciado automático del vaso de medida.

Partes/accesorios 2.843.0240

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0020

843 Pump Station (membrana)

La 843 Pump Station (membrana) tiene dos bombas de membrana integradas. Estas se pueden controlar a través del interface, bien directamente por señales remotas o, manualmente, por medio de teclas.



4 PCS

6.1446.040

Tapón roscado / M6



1 PCS

6.1602.115

Adaptador para botella / S 40 / verde

Para dosificar directamente de botellas de reactivo con rosca S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



4 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



2 PCS

6.1819.010

Tubo de PTFE

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



4 PCS

6.1820.010

Adaptador de conducto de gas 1/8"/Rosca M6

Para conectar un conducto de gas 1/8" a una rosca de tipo M6.



1 PCS

6.1828.020

Conector de tubo quíntuple M6 para bidones

Para conectar hasta 5 tubos



1 PCS

6.1829.070

Set de tubos para aparatos Professional VA/CVS

Set de tubos para el cabezal de medida de aparatos Professional VA/CVS. Se compone de 4 tubos FEP con conector M6, punta reducida y protección contra pliegues (2 x 82 mm de longitud y 2 x 110 mm de longitud).



1 PCS

6.2621.000

Llave ajustable

Orificio máximo: 20 mm. Para aparatos CI



1 PCS

6.2053.000

Sujeción de cable

Sujeción para fijar cables



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2141.300	Cable para conexión «remote» 843 Pump Station - Sample Processor Cable de conexión «remote» para la conexión directa de una 843 Pump Station a los conectores de bomba del Sample Processor	
6.2141.200	Cable 732/819(remote) - 733/820(fill/inject) Cable de conexión Detector CI (remote) a Advanced Separation Center (fill/inject)	
6.2148.010	Remote Box MSB Puerto Remote adicional para conexión de aparatos controlados por líneas remotas. Con cable fijo.	