



849 Level Control sin metales (para botellas)

2.849.0030

Equipo auxiliar para la "preparación de eluyentes inline" automática y para monitorizar a distancia el nivel de llenado en botellas de soluciones de eluyente o auxiliares. El 849 Level Control evita que las bombas funcionen en seco o se desborden con el "sensor de llenado" disponible opcionalmente. El "Sensor VACÍO" suministrado es adecuado para su uso con soluciones acuosas, disolventes y suspensiones, la longitud de las varillas está diseñada para la botella de eluyente de 2 L.

El sensor sin metales se puede utilizar en soluciones con una conductividad muy baja. Esto lo hace apto para su uso en la cromatografía iónica, especialmente también para el agua ultrapura.

Partes/accesorios 2.849.0030

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.849.0020

849 Level Control exento de metal (para bidones)

Equipo auxiliar para los instrumentos Metrohm para supervisar a distancia el estado de llenado en soluciones de eluyente, auxiliares o residuales en bidones. El 849 Level Control impide la marcha en seco de las bombas y /o el rebosamiento de los bidones. Puede usarse en soluciones acuosas, disolventes y suspensiones.

El sensor exento de metal se puede utilizar en soluciones con una muy baja conductividad y, por ello, también es apto para la cromatografía iónica.



1 PCS

6.1619.000

Tubo de adsorción para 807 Dosing Unit



1 PCS

6.2151.060

Cable para Level Control y Eluent Production Module

Cable de conexión para sensor y Level Control o Eluent Production Control.



1 PCS

6.1626.000

Adaptador para botella GL 45 para sensor de nivel

Este adaptador para botella, equipado con sensores 6.2769.XXX, indica EMPTY o FULL mediante unos sensores de nivel para botellas y bidones.



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



1 PCS

6.2769.110

Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 2 L

Este sensor, incorporado en el adaptador para botella 6.1626.000, determina el resultado EMPTY con un sensor de nivel para botellas de 2 L. Contiene dos varillas de sensor, un tubo de aspiración y dos soportes para fijar el tubo a una de las varillas del sensor.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2769.000	Sensor FULL para sensor de nivel	
6.2769.100	Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 1 L	
6.2769.120	Sensor EMPTY para sensor de nivel para bidones de 10 L	