



856 Conductivity Module con tiamo™ light incl. celda de medida de la conductividad (acero fino)

2.856.0220

Conductímetro de gama alta basado en el 856 Conductivity Module, incluido *tiamo™*, celda de medida de la conductividad (acero fino) y estándares de calibrado. La celda de medida de acero fino es especialmente adecuada para la medida de conductividades bajas.

El Conductivity Module tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino. Incorporado en *tiamo™* (a partir de la versión 2.0), el 856 Conductivity Module cumple con los requisitos de PLC y FDA 21 CFR part 11.

Partes/accesorios 2.856.0220

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Módulo de medición de la conductividad como ampliación de un sistema Titrande existente o autónomo en combinación con un 900 Touch Control. Con el 856 Conductivity Module se puede determinar tanto la conductividad, la temperatura como el TDS y la salinidad. Permite células de medida de la conductividad de la más moderna tecnología, las células de 5 anillos.

Gracias a la entrada de medida separada galvánicamente, es posible medir el valor de pH y la conductividad en el mismo recipiente sin perturbaciones.

El Conductivity Module tiene 2 puertos USB para conectar impresoras, lectores de códigos de barras o cambiadores de muestras, y 4 puertos MSB para agitadores o Dosino.

Tanto en combinación con el 900 Touch Control como a modo de aparato autónomo o conectado al *tiamo*™ full (a partir de la versión 2.0), cumple con los requisitos de PCL y FDA 21 CFR part 11.




Celda de medida de la conductividad de acero fino con constante de celda $c = 0,1 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (1,2 m) para su conexión al 856 Conductivity Module.

Este sensor es adecuado para medidas de conductividades muy bajas (desde 0 hasta $300 \mu\text{S/cm}$), por ejemplo, en agua desionizada o para medidas según la USP 645>.



Para el montaje de agitadores 801, 804, 803 en un Titrande, Titrino plus, Dosimat plus y módulos de medida 856 y 867.



1 PCS

6.2013.010

Anillo de ajuste

Para barras de soporte con 10 mm de diámetro.



1 PCS

6.2016.070

Barra de soporte / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Portaelectrodo

Portaelectrodo para 4 electrodos y 2 puntas de bureta



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller





1 PCS

6.2621.130

Llave hexagonal 2 mm
2 mm.



1 PCS

6.2324.110

Solución patrón de conductividad 100 µS/cm 5 x 30 mL

Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.0920.100	Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo de 2 m) Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 0,7 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al 856 Conductivity Module en combinación con un cambiador de muestras. Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S/cm}$ hasta 20 mS/cm), por ejemplo, en: • Agua potable • Aguas superficiales • Aguas residuales	 A photograph of a conductivity cell with a green handle and a white cable.
6.0920.130	Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo de 2 m) Celda de medida de la conductividad de 5 anillos con constante de celda $c = 1,0 \text{ cm}^{-1}$ (valor guía), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al 856 Conductivity Module en combinación con un cambiador de muestras. Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades intermedias (desde $5 \mu\text{S/cm}$ hasta 100 mS/cm), por ejemplo, en: • Agua potable • Aguas superficiales • Aguas residuales	 A photograph of a conductivity cell with a green handle and a white cable, similar to the one above but with a different cable length or connector.