




# 888 Titrando

2.888.0010

Titulador de alta gama con accionamiento de buretas incorporado

- sin accesorios
- Manejo con 900 Touch Control u OMNIS Software
- titulación dinámica (DET), titulación monótona (MET), titulación a punto final (SET) y titulación Karl Fischer (KFT, solo si se maneja con OMNIS Software)
- cuatro conectores MSB
- una interfaz de medida separada galvánicamente (también para electrodos inteligentes "iTrode")
- Conector USB


Partes/accesorios 2.888.0010

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.888.0010

Titrande



---

1 PCS

6.2739.010


Llave

Para Unidades intercambiables.



# Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2168.000 | <p>Cable adaptador mini USB, 25 cm</p> <p>Cable adaptador mini USB para conectar un 854 iConnect al 867 pH Module, del 901 al 907 Titrando y 916 Ti-Touch, 25 cm. El cable adaptador permanece conectado en el aparato como protección antitracción y el 854 iConnect solo se conecta y desconecta mediante el cable adaptador.</p>                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.2103.130 | <p>Adaptador rojo enchufe 2 mm / conector 4 mm</p> <p>Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6.2103.140 | <p>Adaptador negro enchufe 2 mm / conector B 4 mm</p> <p>Para conectar el enchufe B (4 mm) al conector 2 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.900.0010 | <p>900 Touch Control</p> <p>Unidad de mando para Titrando, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module y 846 Dosing Interface. Pantalla táctil en color y de alta resolución, manejo sencillo e intuitivo gracias al acceso directo a los métodos a través de los favoritos. Con interface Ethernet integrada para la conexión directa a Internet e interface USB para la conexión de impresoras USB o una memoria USB.</p> <p>Idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, francés, español, portugués, ruso, coreano, polaco e italiano.</p> |



Habilita el modo "Stand-Alone" del software OMNIS en un ordenador con Windows™.

Características:

- Se incluye una licencia de los aparatos OMNIS.
- Debe activarse en el portal de licencias de Metrohm.



2.801.0040

801 Stirrer con soporte

Agitador magnético, que incluye placa base, barra de soporte y portaelectrodos, como complemento para los aparatos Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat y 780/781 pH Meter, así como para los módulos de medida 856 y 867. Con cable fijo para MSB (Metrohm Serial Bus).



2.804.0040

804 Ti Stand con soporte

Stand de valoración y regulador para el 802 Stirrer. Junto con el 802 Stirrer constituye una alternativa a los agitadores magnéticos. Stand de valoración con placa de base, barra de soporte y portaelectrodos.



2.802.0040

802 Stirrer para 804 Ti Stand

Agitador de varilla con hélice de agitador 6.1909.010 incluido.



Impresora compacta con interface USB para

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cable 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Ancho de papel de 60 mm (40 caracteres). Incluye cable USB 6.2151.120.

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



6.3026.110

Unidad intercambiable 1 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 1 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



6.3026.150

Unidad intercambiable 5 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 5 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



---

6.3026.210

Unidad intercambiable 10 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 10 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



---

6.3026.220

Unidad intercambiable 20 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado, cilindro de vidrio 20 mL y protección contra la luz. Grifo plano de PCTFE/PTFE, racor de tubo FEP, punta de bureta antidifusión y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.



---

6.3026.250

Unidad intercambiable 50 mL

Unidad intercambiable con chip de datos integrado con cilindro de vidrio 50 mL y protección contra la luz. Llave plana de PCTFE/PTFE, conexión de tubo FEP, punta de bureta antidifusora y botella de reactivo estándar de vidrio ámbar.

