



NIRS XDS RapidLiquid Module

2.921.0410

Análisis rápidos y precisos de líquidos y suspensiones de toda clase

El NIRS XDS RapidLiquid Analyzer permite análisis rápidos y precisos de sustancias y fórmulas líquidas. Los resultados de medida precisos se obtienen pulsando un botón, lo que hace que el NIRS XDS RapidLiquid Analyzer se convierta también en una solución tan sencilla como fiable para el control de calidad en el laboratorio y el proceso. Las muestras se presentan en cubetas de cuarzo reutilizables o viales de vidrio desechables; una cámara de muestras con temperatura regulada proporciona unas condiciones de análisis reproducibles y por consiguiente unos resultados de medición exactos.

Partes/accesorios 2.921.0410

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Análisis rápidos y precisos de líquidos y suspensiones de toda clase

El NIRS XDS RapidLiquid Analyzer permite análisis rápidos y precisos de sustancias y fórmulas líquidas. Los resultados de medida precisos se obtienen pulsando un botón, lo que hace que el NIRS XDS RapidLiquid Analyzer se convierta también en una solución tan sencilla como fiable para el control de calidad en el laboratorio y el proceso. Las muestras se presentan en cubetas de cuarzo reutilizables o viales de vidrio desechables; una cámara de muestras con temperatura regulada proporciona unas condiciones de análisis reproducibles y por consiguiente unos resultados de medición exactos.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.7403.030	Soporte XDS para viales desechables de 10 mm (6.7402.100) Soportes para viales desechables de vidrio con 10 mm de diámetro.	
6.7403.020	Soporte XDS para viales desechables de 2 mm (6.7402.070) Soportes para viales desechables de vidrio con 2 mm de diámetro.	
6.7403.000	Soporte NIRS XDS para viales desechables de 8 mm (6.7402.000) Soportes para viales desechables de vidrio con 8 mm de diámetro.	
6.7402.070	Viales desechables, diámetro de 2 mm, para transmisión 200 viales desechables y cerrables de vidrio (borosilicato) con un diámetro de 2 mm para el análisis de líquidos en transmisión. Compatibles con: • Soporte OMNIS NIR, vial, 2 mm (6.07401.050) • Soporte DS2500 para celdas de flujo (6.7492.000)	

6.7402.100

Viales desechables, diámetro de 10 mm, para transmisión

195 viales desechables y cerrables de vidrio (borosilicato) con un diámetro de 10 mm para el análisis de líquidos en transmisión.

Compatibles con:

- Soporte OMNIS NIR para vial de 10 mm (6.07401.080)
- Soporte DS2500 para viales desechables de 4 mm (6.7492.030)



6.7402.240

Vial desechable, 8 mm, para transmisión, 100 unidades

100 viales desechables de vidrio (borosilicato) con una longitud de recorrido óptico de 8 mm para el análisis de líquidos en transmisión. Los viales desechables se suministran con los correspondientes tapones de cierre (100 unidades).

Compatibles con:

- Soporte OMNIS NIR para vial de 8 mm (6.07401.070)
- Soporte DS2500 para viales desechables de 8 mm (6.7492.020)



6.7402.260

Tapón de cierre para vial desechable, 4 mm, 100 unidades

100 tapones de cierre para viales desechables de 4 mm para transmisión (6.7402.250).

