



NIRS XDS Interactance OptiProbe Module

2.921.0510

Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción en el laboratorio técnico y en plantas piloto

El NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer permite la monitorización sencilla y fiable de reacciones químicas en el laboratorio técnico y en las plantas piloto. El desarrollo de métodos, así como la ampliación de procesos de producción son ámbitos de aplicación en los que el NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer proporciona resultados precisos relativos a la identidad y la calidad de diferentes muestras. Mientras que con la sonda de reflexión se miden las materias sólidas, los líquidos de gran dispersión y los lodos, la sonda de transflexión se puede utilizar en el análisis de productos acuosos, líquidos transparentes y disolventes. La sonda está conectada al módulo mediante un analizador, lo que permite realizar medidas seguras incluso en condiciones adversas en el entorno de proceso.

Partes/accesorios 2.921.0510

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

Sistema de medida robusto para la supervisión de la reacción en el laboratorio técnico y en plantas piloto

El NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer permite la monitorización sencilla y fiable de reacciones químicas en el laboratorio técnico y en las plantas piloto. El desarrollo de métodos, así como la ampliación de procesos de producción son ámbitos de aplicación en los que el NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer proporciona resultados precisos relativos a la identidad y la calidad de diferentes muestras. Mientras que con la sonda de reflexión se miden las materias sólidas, los líquidos de gran dispersión y los lodos, la sonda de transflexión se puede utilizar en el análisis de productos acuosos, líquidos transparentes y disolventes. La sonda está conectada al módulo mediante un analizador, lo que permite realizar medidas seguras incluso en condiciones adversas en el entorno de proceso.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7430.080	XDS Interchangeable Probe Set El set de sondas intercambiables contiene una sonda de reflexión, una sonda de transflexión y distintos distanciadores, incluidos los tornillos de fijación para la configuración de longitudes de camino óptico variables (2 cm, 4 cm, 5 cm y 10 cm). Además, se añade una funda protectora para las sondas, una llave Allen y un anillo para juntas. Este set es un componente del XDS SmartProbe Analyzer y del XDS Interactance OptiProbe Analyzer. A photograph showing the components of the XDS Interchangeable Probe Set. It includes two long, thin metal rods (one for reflection and one for transreflection), four small metal spacers of different lengths, four small metal screws, an Allen key, and a small metal ring for O-rings.