




941 Eluent Production Module

2.941.0010

El 941 Eluent Production Module permite la producción automática de un eluyente. Además permite el funcionamiento continuo sin intervención manual y garantiza tiempos estables de retención. Puede combinarse con todos los aparatos CI de Metrohm y es controlado por el MagIC Net.

Partes/accesorios 2.941.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.941.0010	941 Eluent Production Module

El 941 Eluent Production Module permite la producción automática de un eluyente. Además permite el funcionamiento continuo sin intervención manual y garantiza tiempos estables de retención. Puede combinarse con todos los aparatos CI de Metrohm y es controlado por el MagIC Net.



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (longitud del cable 1,5 m)

Accionamiento con hardware de escritura/lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud 1,5 m).



1 PCS

6.1546.030

Pinza del pistón

Para los pistones de las 807 Dosing Unit o las unidades de cilindro OMNIS.



1 PCS

6.1602.160

Adaptador para botella de eluyente y reactivo GL 45

Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



1 PCS

6.1608.070

Botella de eluyente / 2 L / GL 45



1 PCS

6.1618.050

Adaptador de rosca / 40 mm en GL 45

Adaptador para botellas con rosca de 40 mm en GL45.



1 PCS

6.1621.000

Bidón / 10 L

Para sistemas automatizados como bidones de lavado y de residuos.



1 PCS

6.1621.100

Tapa para bidón de 10 L

Tapa para bidones de 10 L. Para el transporte sencillo y seguro de bidones llenos.



1 PCS

6.1624.000

Adaptador EN 14 para adsorbedor 6.1619.XXX

Adaptador EN 14. Para el adsorbedor 6.1619.010 en el Procesador de dilución de muestras.



1 PCS

6.1626.000

Adaptador para botella GL 45 para sensor de nivel

Este adaptador para botella, equipado con sensores 6.2769.XXX, indica EMPTY o FULL mediante unos sensores de nivel para botellas y bidones.



4 PCS

6.1805.530

Tubo de FEP / M6 / 2 m

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1808.280

Adaptador para el puerto 4 de la 807 Dosing Unit,
M6 interior

Adaptador para usar el puerto 4 de la 807 Dosing Unit y conectarla con un tubo FEP / M6.



1 PCS

6.1815.010

Cinta espiral / 0.5 m

Para mantener juntos diferentes cables y tubos.



1 PCS

6.1819.100

Tubo de aspiración FEP para botella de 2 L

Tubo de aspiración para el adaptador para botella con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 PCS

6.1819.110

Tubo de aspiración FEP para bidón

Tubo de aspiración para acoplamiento de bidón con conector M6. Para elaboración de eluyentes.



1 PCS

6.2151.000

Cable USB A – Mini-DIN 8 polos

Cable para Controller



1 PCS

6.2151.060

Cable para Level Control y Eluent Production Module

Cable de conexión para sensor y Level Control o Eluente Production Control.



1 PCS

6.2744.200

Adaptador UNF 10/32 exterior / M6 interior

Para la conexión de 1/16 in. capilares PEEK y tubo de transferencia (M6)



1 PCS

6.2769.000

Sensor FULL para sensor de nivel

Este sensor, incorporado en el adaptador para botella 6.1626.000, determina el resultado FULL con un sensor de nivel para botellas (1 y 2 L) y bidones. Contiene dos varillas de sensor, un tubo de encauzamiento y un soporte para fijar el tubo a una de las varillas del sensor.



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 50 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2769.100	Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 1 L	
6.2769.110	Sensor EMPTY para sensor de nivel para botellas de 2 L	
6.2769.120	Sensor EMPTY para sensor de nivel para bidones de 10 L	
6.5330.090	Juego de accesorios CI: eluyente adicional en el eluyente Production Module	

6.1626.000

Adaptador para botella GL 45 para sensor de nivel

Este adaptador para botella, equipado con sensores 6.2769.XXX, indica EMPTY o FULL mediante unos sensores de nivel para botellas y bidones.



6.2151.060

Cable para Level Control y Eluent Production Module

Cable de conexión para sensor y Level Control o Eluente Production Control.

