



## 942 Extension Module Vario HPG

2.942.0040

El módulo 942 Extension Vario HPG es un módulo de ampliación para la familia de aparatos Professional-IC-Vario. Permite añadir otro eluyente en un sistema de gradientes de alta presión Professional IC Vario.

### Aplicaciones típicas

- Sistemas de gradiente de alta presión con hasta cuatro eluyentes

### Partes/accesorios 2.942.0040

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

El módulo 942 Extension Vario HPG es un módulo de ampliación para la familia de aparatos Professional-IC-Vario. Permite añadir otro eluyente en un sistema de gradientes de alta presión Professional IC Vario.

#### Aplicaciones típicas

- Sistemas de gradiente de alta presión con hasta cuatro eluyentes



Para botellas de eluyente, reactivo y enjuague, con conectores para el tubo de adsorción y el tubo de aspiración.



Para llenar con material de adsorción.



1 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

Con protección contra luz y doblado.



1 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.1834.080

Tubo de aspiración, 2 m

Tubo de aspiración de eluyente para los aparatos Professional IC para la conexión al desgasificador de CI.

Opcional:

6.2744.210 Adaptador de tubo para filtro de aspiración

6.2821.090 Filtro de aspiración

6.2744.230 Adaptador 1/16 in/2,5 mm para la conexión del tubo de aspiración a la bomba de CI, si no hay desgasificador



1 PCS

6.2023.020

Abrazadera para EN 14/15

Abrazadera para EN 14/15



1 PCS

6.2251.000

Manguitos marcadores de capilares

Piezas de tubo de colores encogibles en caliente para marcar los capilares. Tres piezas de cada de cinco colores diferentes.



1 PCS

6.2621.030

Llave hexagonal 4 mm



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2156.060

Cable Extension Module - Professional IC, 40 cm

Cable para conectar un Extension Module con un aparato Professional IC



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK




1 PCS

6.2744.210

Adaptador de tubo para filtro de aspiración

Para aparatos Professional IC



1 PCS

6.2758.000

Espiral de mezcla para gradientes de alta presión

Espiral de mezcla (capilar PEEK de 430  $\mu$ L, 970 x 0,75 mm) con conector en T UNF 10/32 para mezclar gradientes de alta presión.



1 PCS

6.2816.020

Jeringa 10 mL con conector Luer

Para diversas aplicaciones en CI y VA.



1 PCS

6.2816.040

Cánula de purgado

Con tubo de PTFEy conector Luer. Para jeringas. Para aspirar eluyentes.



---

1 PCS

6.2821.090

Filtro de aspiración

Tamaño de poros 27 µm. Kit de 5 unidades. Para tubo de aspiración (6.1834.000) y tubos de aspiración (6.1821.040) y (6.1821.050).




---

1 PCS

6.2821.130

Filtro de recambio para filtro inline

Filtro de recambio para filtro inline.



## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                             |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2103.170 | Adaptador para detector de fugas para Professional IC<br><br>Adaptador para conectar dos sensores de fugas a un aparato Professional IC |    |
| 6.2156.070 | Cable Extension Module - Professional IC, 1 m<br><br>Cable para conectar un Extension Module con un aparato Professional IC             |    |
| 6.2617.040 | Herramienta para junta de pistón Macro<br><br>Para retirar y montar la junta de pistón en todos los cabezales de bomba Macro            |  |
| 6.2741.040 | Junta de pistón PE/PTFE Macro<br><br>Para todos los cabezales de bomba Macro                                                            |  |

6.2744.240

Conector en cruz UNF 10/32 PEEK

Conector en cruz con cuatro conectores para la mezcla de tres soluciones.



---

6.2824.130

Cabezal de bomba macro PEEK

Cabezal de bomba macro para aparatos Professional IC



---

6.5332.000

Juego de tubos CI para segundo Extension Module







Software de cromatografía cliente-servidor de Metrohm para el control de todos los sistemas inteligentes Professional IC, los aparatos Compact IC y sus periféricos, todos los detectores y los distintos Autosampler, el 800 Dosino, el 771 Compact Interface, etc.

Este software permite el control, el registro, la evaluación y la monitorización de datos, así como la generación de informes de análisis de cromatografía iónica.

Los datos y métodos se almacenan de forma centralizada en el servidor.

Interfaz de usuario gráfica para las operaciones más frecuentes, amplios programas de base de datos, desarrollo de métodos, configuración y panel de control manual de sistemas; administración de usuarios muy flexible, eficientes operaciones de base de datos, amplias funciones de exportación de datos, generador de informes que se puede configurar de forma individual, control y monitorización de todos los componentes del sistema y de los resultados de la cromatografía.

MagIC Net Multi cumple plenamente con la normativa FDA 21 CFR Part 11 y también con las Prácticas Correctas de Laboratorio (PCL).

MagIC Net está disponible en 15 idiomas de diálogo: alemán, inglés, chino, chino tradicional, francés, italiano, español, portugués, búlgaro, checo, húngaro, japonés, coreano, ruso, eslovaco

Con esta versión se ha modernizado la interfaz de usuario gráfica, lo que, entre otros beneficios, ha mejorado el escalamiento y la nitidez de la interfaz de usuario en monitores 4K.

Se ha mejorado el rendimiento para los sistemas cliente-servidor con servidores fuera de la red interna de la empresa.

Versión cliente-servidor con 3 licencias

---