




943 Professional Thermostat Vario

2.943.0210

El 943 Professional Thermostat Vario es un horno de columna autónomo para un máximo de dos columnas con una longitud máxima de 150 mm. Conviene por su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de manejar dos columnas de separación con hasta 80°C.

Partes/accesorios 2.943.0210

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.943.0010	943 Professional Thermostat / Reactor Vario



1 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2621.100

Llave hexagonal de 3 mm para IC Sample Processor



1 PCS

6.2621.140

Llave hexagonal 2.5 mm



1 PCS

6.2744.040

Conexión 2 x UNF 10/32

Para conexión de capilares 1/16 in. Para aparatos CI



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK




1 PCS

6.2845.600

Soporte de columna completo para Professional
Thermostat

Soporte de columna inteligente para Professional Thermostat




Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.1015.100	Metrosep BP 1 Guard/2,0 La Metrosep BP 1 Guard/2,0 se utiliza para generar una presión de trabajo suficientemente alta en las vías de flujo de los reactivos post-columna. Se utiliza en combinación con una bomba de alta presión para transportar el reactivo post-columna al Professional Reactor.	
6.1602.200	Adaptador para botella 2 x M6, 1 x M8 para 6.1608.120 Adaptador para botellas de eluyente de PP para eluyentes, soluciones derivadas de postcolumnas, etc. Con este adaptador para botella se puede someter a la botella de eluyente PP a presión de gas.	
6.1608.120	Botella de eluyente de PP, 2 L Botella de eluyente para aplicaciones en las que se debe evitar el vidrio.	
6.2061.100	Soporte de botellas para aparatos Professional IC Tapa de aparato y soporte de botellas para aparatos Professional IC.	



Permite combinar un módulo CI con la base de un Professional IC con un Compact IC




Placa de reactor inteligente con reactor para aplicaciones PCR.



6.2845.110

Placa de reactor HT completa para Professional Reactor


Placa de reactor con reactor para aplicaciones PCR a temperaturas altas (> 120 °C). Con capilares de PEEK para reactor.



6.2845.200

Reactor completo para 6.2845.100

Reactor adicional para la placa de reactor



6.2845.210

Reactor HT completo para 6.2845.110

Reactor para aplicaciones PCR a temperaturas altas (> 120 °C). Con capilares de PEEK para reactor.

