




944 Professional UV/VIS Detector Vario

2.944.0010

El 944 Professional UV/VIS Detector Vario es el detector UV/VIS inteligente de Metrohm. Permite cuantificar las sustancias activas en el espectro ultravioleta o visible de forma segura y fiable. La detección se realiza a través de una serie de diodos.

Partes/accesorios 2.944.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.944.0010	944 Professional UV/VIS Detector Vario

El 944 Professional UV/VIS Detector Vario es el detector UV/VIS inteligente de Metrohm. Permite cuantificar las sustancias activas en el espectro ultravioleta o visible de forma segura y fiable. La detección se realiza a través de una serie de diodos.



2 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2839.130

Celda de flujo continuo para el 944

Celda de flujo continuo PEEK para el 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2061.100	Soporte de botellas para aparatos Professional IC Tapa de aparato y soporte de botellas para aparatos Professional IC.	
6.2061.110	Bandeja con sensor para aparatos Professional IC	
6.2061.120	Conector de sistema Permite combinar un módulo CI con la base de un Professional IC con un Compact IC	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario El 943 Professional Reactor Vario es un reactor calentable diseñado especialmente para la derivatización pre- y post-columna. Conviene por su robustez, su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de realizar reacciones de hasta 150 °C.	

2.943.0210

943 Professional Thermostat Vario


El 943 Professional Thermostat Vario es un horno de columna autónomo para un máximo de dos columnas con una longitud máxima de 150 mm. Convince por su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de manejar dos columnas de separación con hasta 80°C.



6.2764.000

Sellado alternativo para 62839130

Sellado alternativo para la celda de circulación 10 mm (6.2839.130) para aparatos UV/VIS



6.2804.060

Lámpara de deuterio (UV) para aparatos UV/VIS

Lámpara de recambio para la gama UV



6.2804.100

Lámpara halógena (VIS) para Professional UV/VIS Detector

Lámpara de repuesto para la gama visible para el 944 Professional UV/VIS Detector Vario

