





947 Professional UV/VIS Detector Vario MW

2.947.0020

El detector inteligente de varias longitudes de onda, el 947 Professional UV/VIS Detector Vario MW, permite cuantificar las sustancias activas en el espectro ultravioleta o visible de forma segura y fiable. Se pueden seleccionar libremente hasta ocho longitudes de onda. La detección se realiza a través de una serie de diodos.

Partes/accesorios 2.947.0020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.947.0020	Professional UV/VIS Detector Vario MW



2 PCS

6.1831.100

Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 1 m



1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B / 1.8 m

Cable de conexión USB



1 PCS

6.2744.070

Tornillo de presión corto

Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK



1 PCS

6.2839.130

Celda de flujo continuo para el 944

Celda de flujo continuo PEEK para el 944 Professional UV/VIS Detector Vario



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2804.110	Lámpara de deuterio (UV) para 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW Lámpara de deuterio de repuesto para 947 Professional UV/VIS Detector Vario SW/MW.	
6.2630.100	Tapa para la carcasa de la lámpara UV en el UV/VIS Detector SW/MW	
6.2630.200	Tapa para la carcasa de la lámpara VIS en el UV/VIS Detector SW/MW	
2.943.0110	943 Professional Reactor Vario El 943 Professional Reactor Vario es un reactor calentable diseñado especialmente para la derivatización pre- y post-columna. Conviene por su robustez, su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de realizar reacciones de hasta 150 °C.	

El 943 Professional Thermostat Vario es un horno de columna autónomo para un máximo de dos columnas con una longitud máxima de 150 mm. Convince por su rápida velocidad de calentamiento y la posibilidad de manejar dos columnas de separación con hasta 80°C.



Tapa de aparato y soporte de botellas para aparatos Professional IC.




Permite combinar un módulo CI con la base de un Professional IC con un Compact IC



6.2764.000

Sellado alternativo para 62839130

Sellado alternativo para la celda de circulación 10 mm (6.2839.130) para aparatos UV/VIS



6.2804.120

Lámpara halógena II (VIS) para el 947 Professional UV/VIS Detector

Lámpara de repuesto para la gama visible para el 947 Professional UV /VIS Detector

Funciona únicamente junto con el Soporte para lámpara halógena II 62630010

