




Amplificador de corriente de 20 A

3500003600

El módulo Booster20A aumenta la corriente máxima del PGSTAT302N a 20 amperios. El potencial de cumplimiento del sistema es de 20 V junto con el Booster20A.

Con su rápido tiempo de respuesta, el Booster20A de Autolab se ha optimizado para realizar medidas de impedancia electroquímica junto con el módulo FRA32M en células de combustible, baterías y supercondensadores. El amplificador puede tratar células pasivas y activas. El Booster20A puede usarse para medir las características de carga y descarga de los supercondensadores, realizar medidas en células de combustible o medidas de CC o CA en electrodos de superficie amplia.

Partes/accesorios 3500003600

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

CABLE.PWR

Cable de alimentación

Cable de alimentación estándar para aparatos y accesorios de Autolab.



1 PCS

BST.EMER.BUTN

Botón de parada de emergencia del Booster

El Booster20A está equipado con un botón de parada de emergencia que puede colocarse muy cerca del aparato. Este botón puede utilizarse para desconectar inmediatamente el Booster20A de la celda si fuera necesario.



1 PCS

CBL.BSTR20A.DIO

Cable de interfaz digital para Booster 20A

Cable de controlador digital para los aparatos Booster 20A de Autolab.

