



## Electrodo de membrana de polímero combinado, NO<sub>3</sub>

6.00510.120

Electrodo selectivo de nitrato combinado con membrana de polímero.  
Este electrodo ion-selectivo es adecuado para:

- Medidas de iones de NO<sub>3</sub><sup>-</sup> ( $7 \cdot 10^{-6}$  hasta 1 mol/L) en soluciones acuosas
- Titulaciones en soluciones acuosas

Gracias a un eje de plástico robusto/irrompible de polipropileno y la protección contra impactos de la membrana de polímero, este sensor puede soportar altas cargas mecánicas.  
Como electrolito de referencia se utiliza  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ .

Partes/accesorios 6.00510.120

| Qt. | Order no. | Descripción |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

100 Stk

6.1236.050

Manguito EN 14/12 mm

Manguito EN 14/12 mm de polietileno.



---

100 Stk

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2308.020 | Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL)<br><br>Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl) |    |
| 6.2308.050 | Electrolito 3 mol/L KCl (50 ml)<br><br>Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ para sistemas de referencia Ag /AgCl)   |    |
| 6.2104.020 | Cable de electrodo / 1 m / F<br><br>Para conexión de electrodos con cabezal enchufable Metrohm G a aparatos Metrohm con conector F.      |  |